



增压缸
DPA-40-10
订货号: 537273

FESTO



数据表

特性	值
活塞直径	40 mm
安装位置	可选
结构特点	双活塞式增压阀
压力表（模拟）或压力显示器（数字）	为 G1/8 准备
输出压力 2	0.45 Mpa...1 Mpa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
工作压力	0.25 Mpa...0.8 Mpa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
压力调节范围 MPa	0.45 Mpa...1 Mpa
压力调节范围	4.5 bar...10 bar
压力调节范围 psi	65.25 psi...145 psi
入口压力 1	2.5 bar...8 bar
气源压力 1 MPa	0.25 Mpa...0.8 Mpa
气源压力 1 psi	36.25 psi...116 psi
关于压力控制范围的提示	如果控制器弹簧张紧到最大限度，则最大输出压力可超过 40%。
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	5 °C...60 °C
环境温度	5 °C...60 °C
产品重量	1500 g
安装方式	通过内螺纹安装
气接口，气口 1	G1/4
气接口，气口 2	G1/4
气接口，气口 3	M7
材料说明	RoHS 合规