

双耳环安装件
SNCL-25-R3
订货号: 537797

FESTO



数据表

特性	值
规格	25
基于标准	ISO 21287
派生型	高耐腐蚀等级
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...90 °C
产品重量	41 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	精制铝合金 带防护涂层
轴承材料	聚合物
螺钉材料	高合金不锈钢