

冷凝水排放装置 PWEA-AC-6A

订货号: 538679

FESTO



数据表

特性	值
驱动方式	电控
安装位置	垂直 +/-5°
手控装置	按钮式
冷凝水排放装置	全自动
结构特点	外部, 电动, 全自动
测得变量	级别
阀功能	两位三通, 常闭, 单稳态
操作员控制装置	触敏键盘 带测试按钮
就绪就绪状态指示	LED
开关状态指示	LED
工作压力	0.8 bar...16 bar
报警输出	触点
标称工作电压, 交流	115 V
冷凝水排放装置的标称额定值	2 VA
电源频率	50 Hz...60 Hz
认证	C-Tick
KC 标记	KC-EMV
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令 符合英国电气设备相关规定
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
介质温度	1 °C...60 °C
防护等级	IP65 符合 IEC 60529 标准 III
环境温度	1 °C...60 °C
产品重量	700 g

特性	值
电气接口	螺纹端子
安装方式	管式安装
冷凝水排放装置接口	PK-8
气动接口	G1/2
冷凝水容器的材料	精制铝合金
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	聚合物