

# 冷凝水排放装置

## PWEA-AC-7A

订货号: 538680

FESTO



### 数据表

| 特性                  | 值                                           |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 驱动方式                | 电控                                          |
| 安装位置                | 垂直 +/-5°                                    |
| 手控装置                | 按钮式                                         |
| 冷凝水排放装置             | 全自动                                         |
| 结构特点                | 外部, 电动, 全自动                                 |
| 测得变量                | 级别                                          |
| 阀功能                 | 两位三通, 常闭, 单稳态                               |
| 操作员控制装置             | 触敏键盘<br>带测试按钮                               |
| 准备就绪状态指示            | LED                                         |
| 开关状态指示              | LED                                         |
| 工作压力                | 0.8 bar...16 bar                            |
| 报警输出                | 触点                                          |
| 标称工作电压, 交流          | 230 V                                       |
| 冷凝水排放装置的标称额定值       | 2 VA                                        |
| 电源频率                | 50 Hz...60 Hz                               |
| 认证                  | C-Tick                                      |
| KC 标记               | KC-EMV                                      |
| CE 认证 (见合格声明)       | 符合欧盟电磁兼容性指令<br>符合欧盟低电压指令                    |
| CE 标记 (见合格声明)       | 符合英国 EMC 指令<br>符合英国 RoHS 指令<br>符合英国电气设备相关规定 |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:]             |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                                 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 储存温度                | -10 °C...60 °C                              |
| 介质温度                | 1 °C...60 °C                                |
| 防护等级                | IP65<br>符合 IEC 60529 标准<br>III              |
| 环境温度                | 1 °C...60 °C                                |
| 产品重量                | 700 g                                       |

| 特性        | 值       |
|-----------|---------|
| 电气接口      | 螺纹端子    |
| 安装方式      | 管式安装    |
| 冷凝水排放装置接口 | PK-8    |
| 气动接口      | G1/2    |
| 冷凝水容器的材料  | 精制铝合金   |
| 材料说明      | RoHS 合规 |
| 外壳材料      | 聚合物     |