


高速抓取模块
HSW-10-AS-SD
订货号: 540227

FESTO



数据表

特性	值
工作行程	9 mm...15 mm
规格	10
90° 摆角的最大线性行程	90/90 mm
Z 行程	80 mm...100 mm
缓冲	通过缓冲器降低噪音
安装位置	可选
结构特点	驱动轴 直线导轨加滚珠轴承 强制先导工作运动顺序
位置检测	通过接近开关
端位重复精度	+/-0.02 mm
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
驱动轴的最大驱动扭矩	0.85 Nm
驱动轴的最大轴向力	10 N
最大力矩 Mx	0.6 Nm
最大力矩 My	0.6 Nm
最大力矩 Mz	0.6 Nm
最大有效负载	0.5 kg
驱动轴的最大径向力	30 N
Y 方向的最大过程力	30 N
产品重量	1300 g
安装方式	通过通孔和定位套
挡块材料	高合金钢
盖子材料	精制铝合金 阳极氧化处理
弹簧压力件的材料	高合金钢
底板材料	精制铝合金 阳极氧化处理
支架材料	精制铝合金 阳极氧化处理
十字导轨材料	回火钢

特性	值
摆动杠杆材料	表面硬化钢 抛光
开槽导向板材料	表面硬化钢 硬化
传感器导轨材料	精制铝合金 阳极氧化处理
栅材料	精制铝合金 阳极氧化处理
调整螺丝材料	高合金钢