

双耳环安装件 SNCB-50-R3

订货号: 176946



数据表

特性	值
规格	50
基于标准	ISO 15552
派生型	高耐腐蚀等级
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜含量超过 1% 的金属。不包括印刷电路板、导线、电气连接器和线圈 铜的合金成分超过 1% 的金属不得使用。但印刷电路板、电缆、电气连接器和线圈除外 铜含量超过 5% 的金属不得使用。不包括印刷电路板、导线、电气连接器和线圈 铜的合金成分超过 5% 的金属不得使用。但印刷电路板、电缆、电气连接器和线圈除外 铜、锌或镍含量超过 5% 的金属不得使用。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
环境温度	-40 °C...90 °C
最大负载能力	2.5 kN
产品重量	228 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	压铸铝 带防护涂层
螺栓材料	高合金不锈钢
轴承材料	聚合物
圆片材料	镀锌钢
螺钉材料	高合金不锈钢
锁的材料	弹簧钢，镀锌