



角行程驱动器 DRVS-32-270-P

订货号: 1845721

FESTO



数据表

特性	值
规格	32
缓冲角度	0.5 deg
摆角	0 deg...270 deg
允许的止动半径	28 mm
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
安装位置	可选
工作模式	双作用
结构特点	叶片
位置检测	通过接近开关
派生型	中心轴
工作压力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar
6 bar 时的最大摆动频率	2 Hz
重复精度	1 deg
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
洁净室等级	6 级, 符合 ISO 14644-1
环境温度	0 °C...60 °C
最大停止力	480 N
最大轴向力	75 N
最大径向力	200 N
6bar 时理论扭矩	10 Nm
允许的转动惯量	0.02 kgm ²
产品重量	896 g
安装方式	通过内螺纹安装
气动接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规
驱动轴材料	镀镍钢
密封件材料	TPE-U(PU)

特性	值
外壳材料	喷漆压铸铝