

# 完整真空吸盘 ESS-100-SU

订货号: 189323

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 最小工件半径              | 460 mm  |
| 公称通径                | 6 mm  |
| 真空吸盘直径              | 100 mm  |
| 真空吸盘容积              | 29.779 cm <sup>3</sup>                                      |
| 接口位置                | 顶部  |
| 安装位置                | 可选  |
| 与吸盘支座关联             | 规格 5  |
| 真空吸盘形状              | 圆形, 扁平  |
| 工作压力                | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| 额定工作压力              | -70 kPa<br>-10.15 psi                                       |
| 标称工作压力              | -0.7 bar  |
| 工作介质                | 大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力  |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III  |
| 适合食品行业使用            | 见补充材料说明   |
| 环境温度                | -20 °C...60 °C  |
| 额定工作压力时的保持力         | 503.6 N   |
| 标称工作压力下的侧向力         | 482.5 N   |
| 产品重量                | 222 g   |
| 安装方式                | 通过真空口   |
| 真空接口                | M10   |
| 颜色                  | 蓝色  |
| 肖氏硬度                | 60 +/- 5  |
| 旋入螺钉的材料             | POM<br>镀镍钢<br>镀锌镀铬钢   |
| 材料说明                | RoHS 合规   |
| 真空吸盘材料              | PUR   |