

**L 型快插式螺纹接头**  
**QSLV-1/4-3/8-I-U**  
订货号: 190759

**FESTO**



**数据表**

| 特性                  | 值                                           |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 规格                  | 标准                                          |
| 公称通径                | 5.4 mm                                      |
| 旋入螺钉上的密封件类型         | 涂敷                                          |
| 安装位置                | 可选                                          |
| 设计                  | L 型                                         |
| 包规格                 | 1                                           |
| 结构特点                | 推挽原理                                        |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-13.775 psi...145 psi |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...10 bar                          |
| 海事分类                | 参见证书                                        |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]             |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作                                    |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力                                  |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C<br>14 °F...140 °F            |
| 最大紧固扭矩              | 14 Nm                                       |
| 产品重量                | 41 g                                        |
| 安装方式                | 内六角 5/16                                    |
| 气接口, 气口 1           | 外螺纹 1/4 NPT                                 |
| 气接口, 气口 2           | 适用于气管外径 3/8"                                |
| 释放环颜色               | 灰色                                          |
| 材料说明                | RoHS 合规                                     |
| 外壳材料                | PBT                                         |
| 释放环材料               | POM                                         |
| 气管密封件材料             | NBR                                         |
| 气管夹紧元件材料            | 高合金不锈钢                                      |