

中空复合式分气接头 QSLV2-3/8-1/2-U

订货号: 190774

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 规格 | 标准 |
| 公称通径 | 6.8 mm |
| 旋入螺钉上的密封件类型 | 涂敷 |
| 安装位置 | 可选 |
| 结构特点 | 推挽原理 |
| 包规格 | 1 |
| 工作压力时完整温度范围 | -0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi |
| 工作压力完整温度范围 | -0.95 bar...10 bar |
| 海事分类 | 参见证书 |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -10 °C...60 °C 14 °F...140 °F |
| 最大紧固扭矩 | 24 Nm |
| 产品重量 | 139 g |
| 输出数量 | 2 |
| 供应管线数量 | 1 |
| 气接口, 气口 1 | 外螺纹 3/8 NPT |
| 气接口, 气口 2 | 适用于气管外径 1/2" |
| 释放环颜色 | 灰色 |
| 旋入螺钉的材料 | 镀镍黄铜 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 外壳材料 | PBT |
| 释放环材料 | POM |
| 气管密封件材料 | NBR |
| 气管夹紧元件材料 | 高合金不锈钢 |