


编码器电缆  
NEBM-M12G8-E-15-S1G9  
订货号: 550750

FESTO



数据表

| 特性                 | 值                                 |
|--------------------|-----------------------------------|
| 电缆标识               | 不带标签支架                            |
| 电气接口 1, 功能         | 现场设备端                             |
| 电气接口 1, 设计         | 圆形                                |
| 电气接口 1, 连接类型       | 插座                                |
| 电气接口 1, 电缆出口       | 直列式                               |
| 电气接口 1, 连接系统       | M12x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-101 标准 |
| 电气接口 1, 接口/线芯数     | 8                                 |
| 电气接口 1, 使用的接口/线芯   | 8                                 |
| 电气接口 2, 功能         | 控制器端                              |
| 电气接口 2, 设计         | 直角式                               |
| 电气接口 2, 接口类型       | 插头                                |
| 电气接口 2, 电缆出口       | 直列式                               |
| 电气接口 2, 连接系统       | Sub-D                             |
| 电气接口 2, 接口/线芯数     | 9                                 |
| 电气接口 2, 已使用的接口/线芯数 | 8                                 |
| 工作电压范围 DC          | 0 V...30 V                        |
| 标称工作电压 DC          | 24 V                              |
| 工作电压范围 AC          | 0 V...30 V                        |
| 标称工作电压, 交流         | 24 V                              |
| 护罩                 | 是                                 |
| 电缆长度               | 15 m                              |
| 电缆特征               | 适用于拖链                             |
| 弯曲半径, 移动电缆         | 49 mm                             |
| 电缆直径               | 6.5 mm                            |
| 电缆结构               | 4 x 2 x 0.14 mm <sup>2</sup>      |
| 标称导线横截面积           | 0.14 mm <sup>2</sup>              |
| 防护等级               | IP65                              |
| 防护等级说明             | Sub-D 插头防护等级为 IP30<br>在组装好的状态下    |
| 环境温度               | -40 °C...70 °C                    |

| 特性                | 值              |
|-------------------|----------------|
| 带移动电缆的环境温度        | -40 °C...70 °C |
| CE 认证（见合格声明）      | 符合欧盟 RoHS 指令   |
| CE 标记（见合格声明）      | 符合英国 RoHS 指令   |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料说明              | RoHS 合规        |
| 电缆护套材料            | TPE-U(PUR)     |
| 电缆护套颜色            | 灰色             |