


旋转模块
ERMB-25
订货号: 552707

FESTO



数据表

特性	值
规格	25
结构特点	机电式旋转模块 带齿形带
安装位置	可选
旋转角度	无限
齿轮比	4:1
重复精度	±0.03 °
位置检测	通过电感式传感器
允许的转动惯量	0.5 kgm ²
产品重量	1460 g
驱动小齿轮直径	8 mm
齿形带齿距	3 mm
最大驱动输出速度	300 1/min
最大驱动输入速度	1200 1/min
最大输出扭矩	8.8 Nm
最大驱动扭矩	2.2 Nm
与负载无关的摩擦扭矩	0.18 Nm
防护等级	IP20
声压级	49 dB(A)
环境温度	-10 °C...60 °C
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	精制铝合金 阳极氧化
驱动轴材料	精制铝合金 阳极氧化处理 高合金不锈钢
盖子材料	精制铝合金 阳极氧化处理
齿形带材料	聚氨酯丁烯，带玻璃纤维