


倍力气缸 DNCT-3'''- -PPV-A-S6
订货号: 191221



数据表

特性	值
行程	3 mm...500 mm
基于标准	ISO 15552 (之前为 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290)
缓冲	气动缓冲，两端可调
工作模式	双作用
工作压力	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
缓冲长度	32 mm
气动接口	3/8 NPT
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	压铸铝
密封件材料	FPM
外壳材料	精制铝合金
活塞杆材料	高合金钢