


角行程驱动器

DAPS-0120-090-R-F0507-CR

订货号: 552872

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------|--|
| 阀驱动器规格 | 0120 |
| 法兰孔型 | F05 F07 |
| 摆角 | 90 deg |
| 轴连接深度 | 16.3 mm |
| 接头符合标准 | ISO 5211 |
| 缓冲 | 无缓冲 |
| 安装位置 | 可选 |
| 工作模式 | 双作用 |
| 结构特点 | 拨叉系统 |
| 位置检测 | 无 |
| 关闭方向 | 向右关闭 |
| 阀接口符合标准 | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| 安全完整性等级 (SIL) | 最高可达 SIL 2 高需求模式 可达 SIL 2 低要求模式 |
| 工作压力 | 0.25 Mpa...0.84 Mpa 2.5 bar...8.4 bar |
| 额定工作压力 | 0.56 Mpa |
| 标称工作压力 | 5.6 bar |
| CE 认证 (见合格声明) | 符合欧盟防爆指令 (ATEX) |
| CE 标记 (见合格声明) | 根据 UK EX 指令 |
| 防爆 | 区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX) |
| 证书签发机构 | 德国技术监督协会 (TÜV Nord) 212170801 |
| ATEX 气体类别 | II 2G |
| ATEX 防尘类别 | II 2D |
| 气体防爆阻燃类型 | Ex h IIC T6...T3 Gb X |
| 防尘防爆阻燃类型 | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X |
| 防爆环境温度 | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |

| 特性 | 值 |
|-----------------------------|-------------------|
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 - 高耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -20 °C...80 °C |
| 标称工作压力下及 0° 摆角时的扭矩 | 120 Nm |
| 标称工作压力下及 50° 摆角时的扭矩 | 60 Nm |
| 标称工作压力下及 90° 摆角时的扭矩 | 90 Nm |
| 6 bar 时, 0° 额定摆角-0°每个循环的耗气量 | 4.06 l |
| 产品重量 | 3300 g |
| 轴接口 | T14 |
| 气动接口 | G1/8 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 盖子材料 | 高合金不锈钢 |
| 盖子物料编号 | 1.4408 |
| 密封件材料 | FPM NBR PUR |
| 外壳材料 | 高合金不锈钢 |
| 外壳物料编号 | 1.4408 |
| 螺钉材料 | 高合金不锈钢 |
| 轴材料 | 高合金不锈钢 |
| 编号轴材料 | 1.4301 |