

ISO 标准气缸
DNC-32-150-PPV-A
订货号: 1922621

FESTO



数据表

特性	值
行程	150 mm
活塞直径	32 mm
活塞杆螺纹	M10x1.25
缓冲	气动缓冲，两端可调
安装位置	可选
符合标准	ISO 15552
活塞杆端部	外螺纹
结构特点	缸径 活塞杆 缸筒型材
位置检测	通过接近开关
派生型	一端活塞杆
工作压力	0.06 Mpa...1.2 Mpa 0.6 bar...12 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-20 °C...80 °C
端位的冲击能量	0.1 J
缓冲长度	20 mm
6 bar 时的理论力值，返回行程	415 N
6 bar 时的理论力值，前进行程	483 N
0 mm 行程的移动质量	162 g
每 10 mm 行程的额外移动质量	9 g
0 mm 行程的基本重量	517 g
每 10 m 行程的附加重量	30 g
安装方式	通过内螺纹安装 带附件
气动接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规

特性	值
盖子材料	压铸铝 带涂层
密封件材料	TPE-U(PU)
活塞杆材料	高合金钢
缸筒材料	精制铝合金 光滑阳极氧化处理