



真空发生器  
VN-05-H-T3-PI4-VI4-RO1  
订货号: 193507

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                |
|---------------------|----------------------------------|
| 拉伐尔喷嘴的公称通径          | 0.45 mm                          |
| 网格尺寸                | 14 mm                            |
| 消声器设计               | 开                                |
| 安装位置                | 可选                               |
| 喷射器特征               | 高真空度<br>标准                       |
| 集成功能                | 开放式消声器                           |
| 结构特点                | T 型                              |
| 最大吸气流量的工作压力         | 2.1 bar                          |
| 工作压力                | 1 bar...8 bar                    |
| 最大真空度时的工作压力         | 4.5 bar                          |
| 最大真空度               | 88 %                             |
| 标称工作压力              | 6 bar                            |
| 针对大气的最大吸气流量         | 6.2 l/min                        |
| 标称工作压力下的供气时间        | 4.8 s                            |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明           | 不可用润滑介质工作                        |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力                       |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 介质温度                | 0 °C...60 °C                     |
| 标称工作压力下的声压级         | 53 dB(A)                         |
| 环境温度                | 0 °C...60 °C                     |
| 最大紧固扭矩              | 0.5 Nm                           |
| 产品重量                | 24 g                             |
| 安装方式                | 带通孔<br>带附件                       |
| 气接口, 气口 1           | G1/8                             |
| 气接口, 气口 3           | 开放式消声器                           |
| 真空接口                | G1/8                             |
| 连接螺纹材料              | 阳极氧化精制铝合金<br>镀镍黄铜                |
| 材料说明                | RoHS 合规                          |

| 特性      | 值        |
|---------|----------|
| 密封件材料   | NBR      |
| 进气嘴材料   | POM      |
| 外壳材料    | POM（加强型） |
| 消声器材料   | PE       |
| 发射器喷嘴材料 | 精制铝合金    |