


真空发生器  
VN-14-L-T4-PI4-VI5-RI5  
订货号: 193585

FESTO



数据表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 拉伐尔喷嘴的公称通径        | 1.4 mm                          |
| 网格尺寸              | 18 mm                           |
| 安装位置              | 可选                              |
| 喷射器特征             | 大抽气量<br>标准                      |
| 结构特点              | T 型                             |
| 最大吸气流量的工作压力       | 8 bar                           |
| 工作压力              | 1 bar...8 bar                   |
| 标称工作压力            | 6 bar                           |
| 针对大气的最大吸气流量       | 90 l/min                        |
| 标称工作压力下的供气时间      | 0.25 s                          |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明         | 不可用润滑介质工作                       |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力                     |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 介质温度              | 0 °C...60 °C                    |
| 环境温度              | 0 °C...60 °C                    |
| 最大紧固扭矩            | 0.5 Nm                          |
| 产品重量              | 36 g                            |
| 安装方式              | 带通孔<br>带附件                      |
| 气接口，气口 1          | G1/8                            |
| 气接口，气口 3          | G1/4                            |
| 真空接口              | G1/4                            |
| 连接螺纹材料            | 阳极氧化精制铝合金                       |
| 材料说明              | RoHS 合规                         |
| 密封件材料             | NBR                             |
| 进气嘴材料             | POM                             |
| 外壳材料              | POM（加强型）                        |
| 发射器喷嘴材料           | 精制铝合金                           |