


伺服电机
EMME-AS-100-M-HS-AS
订货号: 2103499

FESTO



数据表

特性	值
环境温度	-10 °C...40 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	0 - 90%
符合标准	IEC 60034
绝缘防护等级	F
额定等级符合 EN 60034-1	S1
防护等级	IP21
电气连接系统	插头
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
认证	RCM 商标 c UL us - 认证 (OL)
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟低电压指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令 符合英国电气设备相关规定
标称工作电压 DC	565 V
标称电压 DC	565 V
线圈开关类型	里部带星标
杆对数量	3
静止扭矩	7.5 Nm
标称扭矩	6.4 Nm
峰值扭矩	30 Nm
标称转速	3000 1/min
最大转速	3941 1/min
电机的额定功率	2000 W
连续停转电流	4.6 A
标称电机电流	4.1 A
峰值电流	18.4 A
电机常数	1.561 Nm/A

特性	值
电压常数, 相间	101.4 mVmin
相间线圈电阻	3.2 Ohm
相间线圈电感	12 mH
输出的总转动惯量	6.41 kgcm ²
产品重量	7550 g
容许轴向轴负载	136 N
允许的径向轴负载	680 N
转子位置编码器	绝对值编码器, 单圈
转子位置编码器接口	HIPERFACE®
转子位置编码器, 编码器测量原理	电容
转子位置编码器, 正弦/余弦 p/r	16
转子位置编码器, 复位类型	12 bit
旋转位置编码器, 角度精度典型值	20 arcmin
平均危险失效时间 (MTTFd), 子部件	340 年, 转子位置传感器
能效	ENEFF (CN) / 2级