



总线节点
CTEU-CP

订货号: 2149714

FESTO



数据表

特性	值
协议	CPI-B
尺寸（宽x长x高）	40 x 91 x 50 mm
网格尺寸	40 mm
安装方式	安装在电接口上 安装在电气底座上
产品重量	105 g
环境温度	-5 °C...50 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
防护等级	IP65 IP67
防护等级说明	在组装好的状态下 未使用的接头已密封
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
KC 标记	KC-EMV
认证	RCM 商标 c UL us 认证 (OL)
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PA
LED 显示屏，产品特点	PS: 电子元件和负载电源的工作电压 X1: I-Port 1 处的模块系统状态 X2: I-Port 2 处的模块系统状态
LED 显示屏，总线专用	RUN: 通讯状态良好
诊断	通信故障 系统诊断 低压
操作员控制装置	DIL 开关
现场总线接口	CP 安装系统

特性	值
现场总线，协议	CPI-B
现场总线，接口类型	插头
现场总线，连接系统	M9x0.5
现场总线，接口样式	5
现场总线接口，传输速率	1000 kbit/s
现场总线接口 2，功能	总线接口，发送 电源
现场总线接口 2，接口类型	插座
现场总线接口 2，连接技术	M9x0.5
现场总线接口 2，针数/芯数	5
最大地址容量，输入	4 Byte
最大地址容量，输出	4 Byte
参数设置	诊断特性 防错响应
内部循环时间	每 2 比特用户数据 2 ms
配置支持	无
工作电压范围 DC	18 V...30 V
标称工作电压 DC	24 V
最大电源	3.4 A
内部功耗，标称工作电压	典型值 50 mA
电源故障桥接	10 ms