

丝杠式电缸
EGC-HD-160- -BS
订货号: 556820

FESTO



数据表

特性	值
工作行程	50 mm...1900 mm
规格	160
丝杆直径	15 mm
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
结构特点	直线型电缸 带滚珠丝杠
电机类型	步进电机 伺服电机
丝杆类型	滚珠丝杆
测量系统的功能原理	增量
最大加速度	15 m/s ²
最大速度	1 m/s
重复精度	±0.02 mm
持续通电率	100%
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP40
环境温度	-10 °C...60 °C
区域 Iy 的第二力矩	1350000 mm ⁴
区域 Iz 的第二力矩	10100000 mm ⁴
最大力 Fy	5600 N
最大力 Fz	5600 N
电缸的最大力 Fy	5600 N
电缸的最大力 Fz	5600 N
100 km 理论寿命值的 Fy（仅供参考）	20630 N
100 km 理论寿命值时的 Fz（仅供参考）	20630 N
最大力矩 Mx	300 Nm
最大力矩 My	500 Nm
最大力矩 Mz	500 Nm
电缸的最大扭矩 Mx	300 Nm
电缸的最大扭矩 My	500 Nm
电缸的最大扭矩 Mz	500 Nm

特性	值
100 km 理论寿命值时的 Mx (仅供参考)	1105 Nm
100 km 理论寿命值时的 My (仅供参考)	1842 Nm
100 km 理论寿命值时的 Mz (仅供参考)	1842 Nm
驱动轴的最大径向力	250 N
最大进给力 Fx	650 N
转动惯量 It	666000 mm ⁴
每米行程的惯性动量 JH	0.0346 kgcm ²
参考使用寿命	5000 km
滑块重量	2080 g
附加滑块的重量	1963 g
0 mm 行程的基本重量	7210 g
每 10 m 行程的附加重量	138 g
端盖材料	精制铝合金 阳极氧化
驱动器材料	精制铝合金 阳极氧化处理
型材材料	精制铝合金 阳极氧化处理
材料说明	RoHS 合规
驱动盖材料	精制铝合金 阳极氧化处理
导向滑块材料	钢
导轨材料	钢
滑块材料	精制铝合金 阳极氧化
心轴螺母材料	钢
丝杆材料	钢