


ISO 标准气缸
DSBG-200-320-P-N3
订货号: 2537458

FESTO



数据表

特性	值
行程	320 mm
活塞直径	200 mm
活塞杆螺纹	M36x2
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
安装位置	可选
符合标准	ISO 15552
活塞杆端部	外螺纹
结构特点	缸径 活塞杆 连杆 缸筒
派生型	一端活塞杆
工作压力	0.06 Mpa...1 Mpa 0.6 bar...10 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-20 °C...80 °C
端位的冲击能量	4.8 J
6 bar 时的理论力值, 返回行程	18096 N
6 bar 时的理论力值, 前进行程	18850 N
移动质量	8452 g
0 mm 行程的移动质量	5348 g
每 10 mm 行程的额外移动质量	97 g
产品重量	23365 g
0 mm 行程的基本重量	15493 g
每 10 m 行程的附加重量	246 g
安装方式	通过内螺纹安装 带附件 要么:
气动接口	G3/4

特性	值
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	涂层铸铝
活塞密封件材料	NBR
活塞材料	铸铝
活塞杆材料	高合金钢
活塞杆密封刮油器材料	NBR
缓冲器密封件材料	TPE-U(PU)
缓冲活塞的材料	聚甲醛
缸筒材料	光滑阳极氧化精制铝合金
螺母材料	镀锌钢
轴承材料	金属聚合物
凸缘螺母材料	镀锌钢
拉杆材料	高合金钢