

轴向安装组件
EAMM-A-D50-80P-S1

订货号: 2734289

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|------------------------|
| 标称长度 | 80.7 mm |
| 安装位置 | 可选 |
| 最大转速 | 6000 1/min |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III |
| 储存温度 | -25 °C...60 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 95% |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | -10 °C...60 °C |
| 惯性动量 | 34.8 kgmm ² |
| 可传递的扭矩 | 17 Nm |
| 产品重量 | 890 g |
| 接口代码, 驱动器 | D50 |
| 接口代码, 电机输入 | 80P |
| 材料说明 | RoHS 合规 |