


导向单元  
**EAGF-V2-KF-40-320**  
订货号: 2783047

FESTO



数据表

| 特性                | 值              |
|-------------------|----------------|
| 规格                | 40             |
| 行程                | 320 mm         |
| 理论反向间隙            | 0 µm           |
| 安装位置              | 可选             |
| 导轨                | 循环滚珠轴承导轨       |
| 结构特点              | 导轨             |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 0 - 无耐腐蚀能力     |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度              | -20 °C...80 °C |
| 最大力 $F_y$         | 1000 N         |
| 最大力 $F_y$ ，静态     | 1260 N         |
| 最大力 $F_z$         | 1000 N         |
| 最大力 $F_z$ ，静态     | 1260 N         |
| 最大力矩 $M_x$        | 44 Nm          |
| 最大扭矩 $M_x$ ，静态    | 55 Nm          |
| 最大力矩 $M_y$        | 52 Nm          |
| 最大扭矩 $M_y$ ，静态    | 65 Nm          |
| 最大力矩 $M_z$        | 52 Nm          |
| 最大扭矩 $M_z$ ，静态    | 65 Nm          |
| 位移力               | 15 N           |
| 移动质量              | 2307 g         |
| 产品重量              | 3541 g         |
| 0 mm 行程时的重心       | 38 mm          |
| 每 10 mm 额外移动质量的重心 | 4.2 mm         |
| 安装方式              | 通过内螺纹安装        |
| 材料说明              | RoHS 合规        |
| 导向部件材料            | 回火钢            |
| 外壳材料              | 精制铝合金<br>阳极氧化  |
| 联接板材料             | 钢              |