


# 平行安装组件 EAMM-U-110-D50-60H-120

订货号: 2798760

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值                     |
|---------------------|-----------------------|
| 规格                  | 110                   |
| 安装位置                | 可选                    |
| 齿轮比                 | 1:1                   |
| 最大转速                | 5000 1/min            |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III      |
| 储存温度                | -25 °C...60 °C        |
| 相对空气湿度              | 0 - 95%               |
| 防护等级                | IP40                  |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C        |
| 惯性动量                | 799 kgmm <sup>2</sup> |
| 与负载无关的摩擦扭矩          | 0.3 Nm                |
| 可传递的扭矩              | 25 Nm                 |
| 产品重量                | 5280 g                |
| 接口代码, 驱动器           | D50B                  |
| 接口代码, 电机输入          | 60H                   |
| 材料说明                | RoHS 合规               |