

角行程驱动器  
DSRL-25-180-P-FW  
订货号: 30656

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                |
|---------------------|----------------------------------|
| 规格                  | 25                               |
| 缓冲角度                | 1.8 deg                          |
| 旋转角度调节范围            | 0 deg...180 deg                  |
| 摆角                  | 0 deg...180 deg                  |
| 缓冲                  | 两端带弹性缓冲环/垫                       |
| 安装位置                | 可选                               |
| 工作模式                | 双作用                              |
| 结构特点                | 叶片                               |
| 位置检测                | 无                                |
| 工作压力                | 1.5 bar...8 bar                  |
| 6 bar 时的最大摆动频率      | 3 Hz                             |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                   |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C                   |
| 6bar 时理论扭矩          | 5 Nm                             |
| 产品重量                | 500 g                            |
| 安装方式                | 带通孔                              |
| 气动接口                | M5                               |
| 驱动轴材料               | 钢<br>镀镍                          |
| 密封件材料               | NBR                              |