


气电转换器
PE-1/8
订货号: 3344

FESTO



数据表

特性	值
符合标准	EN 60947-5-1
认证	CCC
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟低电压指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国电气设备相关规定
测得变量	相对压力
测量方法	气/电压力转换器
工作压力	0.08 Mpa...1 Mpa 0.8 bar...10 bar
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
环境温度	-10 °C...60 °C
开关输出	触点
开关功能	阈值，固定迟滞
开关元件功能	转换开关
打开点最大值	0.8 bar
最小开关点	0.2 bar
最大开关输出电压 AC	250 V
最大开关输出电压 DC	250 V
利用类别 — 电感负载	AC-14 DC-13
利用类别 — 电阻负载	AC-12 DC-12
电气接口	4 芯 电缆
电气接口 1，连接类型	电缆
电气接口 1，连接系统	开放式
电缆长度	1 m
电缆护套材料	PVC
安装方式	带通孔
安装位置	可选
气动接口	G1/8

特性	值
产品重量	225 g
外壳材料	阳极氧化铝 压铸锌
膜片材料	氯丁橡胶
设置选项	永久设置
防护等级	IP65
绝缘电压	2 kV
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
污染等级	3