

密封圈  
OL-1/2  
订货号: 34637

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 基于标准                | ISO 16030                                                                         |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 Mpa...3 Mpa<br>-13.775 psi...435 psi                                       |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...30 bar                                                                |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                                                                       |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                                                    |
| 适用于锂离子电池生产          | 产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义：禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中 |
| 洁净室等级               | 静态安装的元件，根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估                                                 |
| 环境温度                | -40 °C...100 °C                                                                   |
| 室温下手动拧紧             | 是                                                                                 |
| 标称扭矩                | 23 Nm                                                                             |
| 标称紧固扭矩公差            | ± 20%                                                                             |
| 产品重量                | 0.68 g                                                                            |
| 气动接口                | G1/2                                                                              |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                                           |
| 挡块材料                | 铝                                                                                 |
| 密封件材料               | HNBR                                                                              |