

真空吸盘  
VASB-75-1/4-NBR  
订货号: 35415

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 公称通径                | 4 mm                                                           |
| 真空吸盘直径              | 75 mm                                                          |
| 有效吸气直径              | 60 mm                                                          |
| 接口位置                | 顶部                                                             |
| 真空吸盘形状              | 波纹管, 1.5 褶                                                     |
| 工作压力                | -0.095 Mpa...0 Mpa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| 额定工作压力              | -0.07 Mpa<br>-10.15 psi                                        |
| 标称工作压力              | -0.7 bar                                                       |
| 工作介质                | 大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-A1-L                                                 |
| 环境温度                | -20 °C...80 °C                                                 |
| 70% 真空时的拉脱力         | 197 N                                                          |
| 额定工作压力时的保持力         | 197 N                                                          |
| 安装螺纹                | G1/4                                                           |
| 真空吸盘安装              | G1/4                                                           |
| 真空接口                | G1/4                                                           |
| 颜色                  | 黑色                                                             |
| 肖氏硬度                | 60 +/- 5                                                       |
| 旋入螺钉的材料             | 压铸锌                                                            |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                        |
| 真空吸盘材料              | NBR                                                            |