



连接电缆
NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-M12W3
订货号: 3679774

FESTO



数据表

特性	值
认证	c CSA us (OL)
开关状态指示	黄色 LED
附加功能	保护电路
电缆标识	不带标签支架
产品重量	100 g
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插座
电气接口 1, 电缆出口	直角式
电气接口 1, 连接系统	插头型式 B 型, 工业标准 11 mm
电气接口 1, 接口/线芯数	3
电气接口 1, 使用的接口/线芯	3
电气接口 1, 安装类型	通过 M3 中央螺丝安装在电磁阀上
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 设计	圆形
电气接口 2, 接口类型	插头
电气接口 2, 电缆出口	直角式
电气接口 2, 连接系统	M12x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-101 标准
电气接口 2, 接口/线芯数	5
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	3
电气接口 2, 安装类型	螺丝锁, 带六角 A/F13
工作电压范围 DC	18 V...30 V
标称工作电压 DC	24 V
工作电压范围 AC	18 V...30 V
标称工作电压, 交流	24 V
40°C 时的额定电流	4 A
抗电涌性	0.8 kV
保护导线接口	可用

特性	值
电缆长度	0.6 m
电缆特征	标准
电缆测试条件	测试条件按要求提供
电缆直径	5.9 mm
电缆直径公差	± 0.3 mm
电缆结构	3 x 0.75 mm ²
防护等级	IP67
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-25 °C...80 °C
带移动电缆的环境温度	-25 °C...80 °C
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
电缆护套材料	TPE-U(PUR)
电缆护套颜色	灰色
外壳材料	TPE-U(PUR)
外壳颜色	黑色
管接螺母材料	压铸锌 镀镍
绝缘护套材料	PP