

平面式门架 EXCM-40-

订货号: 3741955

FESTO



数据表

特性	值
规格	40
X 轴行程	200 mm...2000 mm
Y 轴行程	200 mm...1000 mm
安装位置	水平
结构特点	平面式门架
电机类型	步进电机
工作压力	8 bar
允许的最大加速度, 仅限机械系统	20 m/s ²
最大水平加速度	5 m/s ²
最大容许速度, 仅机械系统	2 m/s
最大水平速度	1 m/s
重复精度	±0.1 mm
持续通电率	100%
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟机械指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国机器相关规定
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-10 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 90% 无冷凝
声压级	65 dB(A)
防护等级	IP40
环境温度	10 °C...50 °C
最大动态响应时的标称负载	4 kg
安装方式	通过安装组件 通过调整套件 通过沟槽螺母
材料说明	RoHS 合规