

**驱动轴**  
**EAMB-16-7-8X15-8X10**

订货号: 558034

**FESTO**



## 数据表

特性	值
安装直径 1	8 mm
安装直径 2	8 mm
规格	50
标称长度	15 mm
安装位置	可选
最大转速	10000 rpm
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-25 °C...60 °C
惯性动量	0.45 kgmm <sup>2</sup>
可传递的扭矩	4.5 Nm
产品重量	20.2 g
材料说明	RoHS 合规