

驱动轴
EAMB-24-6-15X21-16X20
订货号: 558036

FESTO



数据表

特性	值
安装直径 1	15 mm
安装直径 2	16 mm
规格	80
标称长度	21 mm
安装位置	可选
最大转速	8000 1/min
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-25 °C...60 °C
惯性动量	3.1 kgmm ²
可传递的扭矩	29 Nm
产品重量	68 g
材料说明	RoHS 合规