


直线驱动器
DLGF-KF-40-300-PPSA
订货号: 5074758

FESTO



数据表

特性	值
行程	300 mm
活塞直径	40 mm
缓冲	自调节气动终端位置缓冲
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
联轴器设计	正向锁定（槽）
位置检测	通过接近开关
工作压力	0.15 Mpa...0.8 Mpa 1.5 bar...8 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
缓冲长度	12.9 mm
最大力 F _y	1700 N
最大力 - F _z （朝向驱动器）	2000 N
最大力 +F _z （远离驱动器）	1150 N
最大力矩 M _x	54 Nm
最大力矩 M _y	90 Nm
最大力矩 M _z	90 Nm
6 bar 时的理论力值，返回行程	754 N
6 bar 时的理论力值，前进行程	754 N
移动质量	2540 g
产品重量	8754 g
备用接口	查看产品图纸
安装方式	通过通孔直接安装 带附件
气动接口	G1/4

特性	值
材料说明	RoHS 合规 不含铜
盖子材料	涂层铸铝
密封件材料	NBR TPE-U(PU)
外壳材料	阳极氧化铝