

拉杆 VMPAL-ZAS-445

订货号: 561127

FESTO



数据表

特性	值
长度	445 mm
包规格	3
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 °C...50 °C
最大紧固扭矩	1.7 Nm
产品重量	300 g
材料说明	RoHS 合规
拉杆材料	高合金不锈钢