

# 导向杆气缸 DGRF-C-GF-25--P

订货号: 562217

FESTO



## 数据表

特性	值
行程	10 mm...400 mm
活塞直径	25 mm
工作模式, 驱动单元	联接板
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
安装位置	可选
导轨	滑动轴承导轨
结构特点	导轨
派生型	适合未润滑的工作
工作压力	0.2 Mpa...1 Mpa 2 bar...10 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-20 °C...80 °C
端位的冲击能量	0.3 J
6 bar 时的理论力值, 返回行程	247 N
6 bar 时的理论力值, 前进行程	295 N
扭转间隙	0.107 deg
0 mm 行程的移动质量	486 g
每 10 mm 行程的额外移动质量	37.7 g
0 mm 行程的基本重量	1199 g
每 10 m 行程的附加重量	54.6 g
安装方式	带通孔 通过内螺纹安装 要么:
气动接口	M5
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	精制铝合金
导向杆材料	高合金不锈钢

特性	值
外壳材料	精制铝合金
活塞杆材料	高合金不锈钢
缸筒材料	精制铝合金