

# 联轴器

## EAMD-75-51-40-32X32-U

订货号: 5078084

FESTO



### 数据表

| 特性                  | 值                     |
|---------------------|-----------------------|
| 安装直径 1              | 40 mm                 |
| 安装直径 2              | 32 mm                 |
| 规格                  | 75                    |
| 标称长度                | 51 mm                 |
| 安装位置                | 可选                    |
| 最大转速                | 4500 1/min            |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L        |
| 储存温度                | -25 °C...60 °C        |
| 相对空气湿度              | 0 - 95%               |
| 环境温度                | -25 °C...60 °C        |
| 惯性动量                | 425 kgmm <sup>2</sup> |
| 可传递的扭矩              | 200 Nm                |
| 产品重量                | 741 g                 |
| 材料说明                | RoHS 合规               |