


编码器电缆
NEBM-T1G8-E-20-N-S1G15
订货号: 5105627

FESTO



数据表

特性	值
电缆标识	不带标签支架
产品重量	1060 g
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插座
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 连接系统	ITT M3
电气接口 1, 接口/线芯数	12
电气接口 1, 使用的接口/线芯	8
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 设计	直角式
电气接口 2, 接口类型	插头
电气接口 2, 电缆出口	直列式
电气接口 2, 连接系统	Sub-D
电气接口 2, 接口/线芯数	15
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	8
工作电压范围 DC	0 V...30 V
标称工作电压 DC	24 V
工作电压范围 AC	0 V...30 V
标称工作电压, 交流	24 V
护罩	是
电缆长度	20 m
电缆特征	适用于拖链
弯曲半径, 移动电缆	48 mm
电缆直径	5.8 mm
电缆结构	1 x 4 x 0.15 mm ² + 4 x 0.34 mm ²
标称导线横截面积	0.15 mm ² 0.34 mm ²
防护等级	IP65
防护等级说明	Sub-D 插头防护等级为 IP30 在组装好的状态下
环境温度	-40 °C...80 °C

特性	值
带移动电缆的环境温度	-10 °C...80 °C
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
电缆护套材料	TPE-U(PUR)