


过滤减压阀  
MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS  
订货号: 564118

FESTO



数据表

| 特性                | 值                                       |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 规格                | 9                                       |
| 系列                | MS                                      |
| 控制锁               | 可以用附件关闭                                 |
| 安装位置              | 垂直 $\pm 5^\circ$                        |
| 过滤等级              | 40 $\mu\text{m}$                        |
| 冷凝水排放装置           | 手动旋转                                    |
| 结构特点              | 先导式过滤膜片减压阀                              |
| 最大冷凝容积            | 220 ml                                  |
| 控制器功能             | 输出压力常数<br>具有主压力补偿功能<br>带二级排气<br>带回流功能   |
| 冷凝水分离程度           | 75 %                                    |
| 压力表（模拟）或压力显示器（数字） | 带压力表                                    |
| 工作压力              | 1 bar...20 bar                          |
| 压力调节范围            | 0.5 bar...12 bar                        |
| 最大压力迟滞            | 0.4 bar                                 |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [::4:-]<br>惰性气体 |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力                             |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 储存温度              | -10 °C...60 °C                          |
| 出口空气纯净度等级         | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]         |
| 介质温度              | -10 °C...60 °C                          |
| 环境温度              | -10 °C...60 °C                          |
| 孔径                | 40 $\mu\text{m}$                        |
| 产品重量              | 2400 g                                  |
| 安装方式              | 管式安装<br>带附件<br>要么：                      |
| 盖子材料              | 加强型聚酰胺                                  |
| 螺旋盘材料             | POM                                     |
| 过滤器支架的材料          | POM                                     |

| 特性      | 值                   |
|---------|---------------------|
| 材料说明    | RoHS 合规             |
| 底座材料    | 压铸铝                 |
| 安装支架材料  | 压铸铝                 |
| 过滤器材料   | PE                  |
| 外壳材料    | 压铸铝                 |
| 模块连接件材料 | 压铸铝                 |
| 膜片材料    | NBR                 |
| 碗罩材料    | 精制铝合金               |
| 杯形密封材料  | NBR                 |
| 屏幕材料    | PA                  |
| 隔离板材料   | POM                 |
| 阀的柱头材料  | 精制铝合金<br>NBR<br>POM |