

水分离器
MS6N-LWS
订货号: 564898

FESTO



数据表

特性	值
规格	6
系列	MS
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
冷凝水排放装置	全自动 全自动，电控 手控装置，非锁定式
结构特点	离心分离器
最大冷凝容积	38 ml
保护罩	集成金属滤杯
冷凝水分离程度	99 %
工作压力	0.8 bar...16 bar
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	2400 l/min...3800 l/min
认证	c UL us - 认证 (OL)
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-] 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适合食品行业使用	见补充材料说明
介质温度	-10 °C...60 °C
防护等级	IP65 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-10 °C...60 °C
安装方式	管式安装 带附件 要么：
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝
碗罩材料	精制铝合金
屏幕材料	PA