

气路板模块
CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS
订货号: 565703

FESTO



数据表

特性	值
尺寸（宽x长x高）	（包括互连模块和连接技术） 50 x 107 x 70 mm
安装方式	在互连模块 CPX-M-GE..上
产品重量	100 g
环境温度	-5 °C...50 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	95 % 无冷凝
防护等级	IP20
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力 （安装时）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟防爆指令 (ATEX)
CE 标记（见合格声明）	根据 UK EX 指令
防爆	区 0 (IEC-EX) 防爆区 20 (IEC-EX) 22[20] 区 (UKEX) 2[0] 区 (UKEX)
ATEX 气体类别	II (1) G
ATEX 防尘类别	II (1) D
欧盟境外防爆认证	EPL Da (IECEX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
气体防爆阻燃类型	[Ex ia Ga] IIC
防尘防爆阻燃类型	[Ex ia Da] IIIC
防爆环境温度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
证书签发机构	IECEX ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	加强型聚酰胺
电气接口	8 针/8 针
输入数量	8