

小型滑台
DGSC-6-10-P-P
订货号: 569792

FESTO



数据表

特性	值
行程	10 mm
活塞直径	6 mm
工作模式, 驱动单元	联接板
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
安装位置	可选
导轨	笼式滚珠轴承导轨
结构特点	拨叉系统
位置检测	无
工作压力	0.1 Mpa...0.6 Mpa 1 bar...6 bar 14.5 psi...87 psi
重复精度	0.2 mm
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	10 °C...50 °C
最大力 F _y	20 N
最大力 F _z	20 N
最大力矩 M _x	0.3 Nm
最大力矩 M _y	0.4 Nm
最大力矩 M _z	0.4 Nm
6 bar 时的理论力值, 返回行程	12.7 N
6 bar 时的理论力值, 前进行程	17 N
移动质量	17 g
产品重量	52 g
安装方式	通过内螺纹和定位销
气动接口	M3
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	POM
密封件材料	NBR

特性	值
导轨材料	高质合金钢
外壳材料	高合金不锈钢
活塞杆材料	高合金不锈钢