

电气连接板
CAPC-F1-E-M12
订货号: 570042

FESTO



数据表

特性	值
尺寸（宽x长x高）	50 x 148 x 28 mm
现场总线接口	2x M12 衬套，5 针
工作电压范围 DC	18 V...30 V
最大电源	4 A
标称工作电压 DC	24 V
认证	c UL us 认证 (OL)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
储存温度	-20 °C...70 °C
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	85 g
电缆长度	20 m
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PA