



电机电缆  
NEBM-H6G4-K-10-Q13N-LE4  
订货号: 5219196

FESTO



数据表

| 特性                 | 值                        |
|--------------------|--------------------------|
| 电缆标识               | 不带标签支架                   |
| 电气接口 1, 功能         | 现场设备端                    |
| 电气接口 1, 设计         | 直角式                      |
| 电气接口 1, 连接类型       | 插座                       |
| 电气接口 1, 电缆出口       | 直列式                      |
| 电气接口 1, 连接系统       | 连接型式 H6, 编码为电机           |
| 电气接口 1, 接口/线芯数     | 4                        |
| 电气接口 1, 使用的接口/线芯   | 4                        |
| 电气接口 2, 功能         | 控制器端                     |
| 电气接口 2, 接口类型       | 电缆                       |
| 电气接口 2, 连接系统       | 开放式                      |
| 电气接口 2, 接口/线芯数     | 4                        |
| 电气接口 2, 已使用的接口/线芯数 | 4                        |
| 工作电压范围 DC          | 0 V...300 V              |
| 工作电压范围 AC          | 0 V...300 V              |
| 40°C 时的额定电流        | 9.5 A                    |
| 抗电涌性               | 2 kV                     |
| 电缆长度               | 10 m                     |
| 电缆特征               | 标准                       |
| 电缆测试条件             | 测试条件按要求提供                |
| 弯曲半径, 固定电缆         | 74 mm                    |
| 弯曲半径, 移动电缆         | 111 mm                   |
| 电缆直径               | 7.4 mm                   |
| 电缆结构               | 4 x 0.79 mm <sup>2</sup> |
| 标称导线横截面积           | 0.79 mm <sup>2</sup>     |
| 导线标称横截面            | AWG18                    |
| 线端                 | 芯线套管                     |
| 防护等级               | IP20                     |
| 防护等级说明             | 在组装好的状态下                 |
| 环境温度               | -25 °C...90 °C           |
| 带移动电缆的环境温度         | -25 °C...90 °C           |

| 特性                | 值                            |
|-------------------|------------------------------|
| CE 认证（见合格声明）      | 符合欧盟低电压指令<br>符合欧盟 RoHS 指令    |
| CE 标记（见合格声明）      | 符合英国 RoHS 指令<br>符合英国电气设备相关规定 |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364 区域 III             |
| 材料说明              | RoHS 合规                      |
| 污染等级              | 3                            |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 0 - 无耐腐蚀能力                   |
| 电缆护套材料            | TPE-E                        |
| 电缆护套颜色            | 黑色                           |
| 外壳材料              | PA                           |
| 外壳颜色              | 白色                           |
| 绝缘护套材料            | TPE-E                        |