

# 圆形气缸

## DSNU-S-20-40-PPS-A-MX

订货号: 5225838

FESTO



## 数据表

特性	值
行程	40 mm
活塞直径	20 mm
活塞杆螺纹	M8
缓冲	自调节气动终端位置缓冲
安装位置	可选
结构特点	缸径 活塞杆 缸筒
位置检测	通过接近开关
工作压力	0.08 Mpa...1 Mpa 0.8 bar...10 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
洁净室等级	6 级, 符合 ISO 14644-1
环境温度	-20 °C...80 °C
缓冲长度	15 mm
6 bar 时的理论力值, 返回行程	158.3 N
6 bar 时的理论力值, 前进行程	188.5 N
0 mm 行程的移动质量	37.3 g
每 10 mm 行程的额外移动质量	4 g
0 mm 行程的基本重量	126 g
每 10 m 行程的附加重量	7.2 g
安装方式	带附件
气动接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	阳极氧化精制铝合金
密封件材料	TPE-U(PU)
活塞杆材料	高合金不锈钢
缸筒材料	高合金不锈钢