


# 比例压力阀

## VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4N-S1C1

订货号: 571303

FESTO



### 数据表

| 特性                       | 值                                        |
|--------------------------|------------------------------------------|
| 公称通径, 气源                 | 8 mm                                     |
| 公称通径, 排气                 | 7 mm                                     |
| 驱动方式                     | 电控                                       |
| 密封原理                     | 软密封                                      |
| 安装位置                     | 可选                                       |
| 结构特点                     | 先导膜片式减压阀                                 |
| 短路电流额定值                  | 适用于所有电气连接                                |
| 安全注意事项                   | 安全位置 VPPM: 如果电源电缆中断, 输出压力将不受调节。          |
| 反极性保护                    | 适用于所有电气连接                                |
| 复位类型                     | 弹簧复位                                     |
| 先导类型                     | 先导驱动                                     |
| 阀功能                      | 三通比例压力调节阀                                |
| 显示类型                     | 背光 LCD                                   |
| 压力调节范围 MPa               | 0.006 Mpa...0.6 Mpa                      |
| 压力调节范围                   | 0.06 bar...6 bar                         |
| 入口压力 1                   | 0 bar...8 bar                            |
| 气源压力 1 MPa               | 0 Mpa...0.8 Mpa                          |
| 最大压力迟滞                   | 0.03 bar                                 |
| 标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化) | 1750 l/min                               |
| 工作电压范围 DC                | 21.6 V...26.4 V                          |
| 最大电流消耗                   | 300 mA                                   |
| 持续通电率                    | 100%                                     |
| 最大电源功耗                   | 7 W                                      |
| 残余波纹                     | 10 %                                     |
| 开关输出                     | NPN                                      |
| 模拟输出的信号范围                | 4 - 20 mA                                |
| 模拟输入的信号范围                | 4 - 20 mA                                |
| 工作介质                     | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体 |
| 工作和先导介质说明                | 不可用润滑介质工作                                |
| 认证                       | RCM 商标<br>c UL us 认证 (OL)                |

| 特性                | 值                           |
|-------------------|-----------------------------|
| KC 标记             | KC-EMV                      |
| CE 认证（见合格声明）      | 符合欧盟电磁兼容性指令<br>符合欧盟 RoHS 指令 |
| CE 标记（见合格声明）      | 符合英国 EMC 指令<br>符合英国 RoHS 指令 |
| 证书签发机构            | UL E322346                  |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力                 |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L           |
| 介质温度              | 10 °C...50 °C               |
| 防护等级              | IP65                        |
| 环境温度              | 0 °C...50 °C                |
| 产品重量              | 560 g                       |
| 线性度               | 1 %FS                       |
| 迟滞                | 0.5 %FS                     |
| 重复精度              | 0.5 %FS                     |
| 总精度               | 1.25%FS                     |
| 温度系数              | 0.04 %/K                    |
| 重复精度 FS           | 0.5 %                       |
| 电气接口              | 8 针<br>M12<br>插头            |
| 安装方式              | 要么：<br>带通孔<br>带附件           |
| 气接口，气口 1          | G1/4                        |
| 气接口，气口 2          | G1/4                        |
| 气接口，气口 3          | G1/4                        |
| 材料说明              | RoHS 合规                     |
| 外壳材料              | 精制铝合金<br>阳极氧化               |