


电机电缆
NEBM-M23G15-EH-15-Q10N-R3LEG14
订货号: 5251392

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	EN 61984
电缆标识	不带标签支架
产品重量	6750 g
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 连接类型	混合型插座
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 连接系统	M23x1
电气接口 1, 接口/线芯数	15
电气接口 1, 使用的接口/线芯	12
电气接口 1, 安装类型	螺丝锁
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 接口类型	插头和电缆
电气接口 2, 电缆出口	直列式
电气接口 2, 连接系统	RJ45 和开口端
电气接口 2, 接口/线芯数	14
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	12
工作电压范围 DC	0 V...850 V
工作电压范围 AC	0 V...630 V
40°C 时的额定电流	23.7 A
抗电涌性	6 kV
护罩	是
电缆长度	15 m
电缆特征	适用于拖链
电缆测试条件	测试条件按要求提供
弯曲半径, 固定电缆	55.6 mm
弯曲半径, 移动电缆	97.3 mm
电缆直径	13.9 mm
电缆直径公差	± 0.3 mm

特性	值
电缆结构	4 x 2.5 mm ² + 1 x (2 x 1.0 mm ²) + 1 x (2 x 0.24 mm ² + 2 x 2 x 0.15 mm ²)
标称导线横截面积	0.15 mm ² 0.24 mm ² 1 mm ² 2.5 mm ²
线端	芯线套管
防护等级	IP67
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-40 °C...90 °C
带移动电缆的环境温度	-25 °C...80 °C
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟低电压指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 RoHS 指令 符合英国电气设备相关规定
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规 不含卤素
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
电缆护套材料	TPE-U(PUR)
电缆护套颜色	灰色
绝缘护套材料	PP