


连接电缆
NEBS-L1G4-K-2.5-LE4
订货号: 572576

FESTO



数据表

特性	值
电缆标识	带有标签架
连接频率	100
产品重量	53 g
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插座
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 连接系统	连接型式 L1J
电气接口 1, 接口/线芯数	4
电气接口 1, 使用的接口/线芯	4
电气接口 1, 安装类型	卡入锁定
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 连接系统	开放式
电气接口 2, 接口/线芯数	4
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	4
工作电压范围 DC	0 V...30 V
40°C 时的额定电流	1 A
抗电涌性	0.8 kV
电缆长度	2.5 m
电缆特征	标准
电缆测试条件	测试条件按要求提供
弯曲半径, 固定电缆	13 mm
弯曲半径, 移动电缆	42 mm
电缆直径	4.1 mm
电缆直径公差	± 0.15 mm
电缆结构	4 x 0.17 mm ²
标称导线横截面积	0.17 mm ²
线端	直截切断
防护等级	IP40
防护等级说明	在组装好的状态下

特性	值
环境温度	-20 °C...60 °C
带移动电缆的环境温度	-5 °C...60 °C
储存温度	-20 °C...60 °C
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
材料说明	RoHS 合规
污染等级	2
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
电缆护套材料	PVC
电缆护套颜色	灰色
外壳材料	PA
外壳颜色	白色
电触头材料	镀锡青铜
绝缘护套材料	PVC