


真空吸盘
ESV-100-GT
订货号: 526005

FESTO



数据表

特性	值
吸盘支座的高度补偿器	9 mm
最小工件半径	135 mm
真空吸盘直径	100 mm
真空吸盘容积	53.9 cm ³
安装位置	可选
结构特点	圆形、铃形
真空吸盘形状	圆形，有深度
工作压力	-0.95 bar...0 bar
标称工作压力	-0.7 bar
工作介质	大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	-10 °C...80 °C
70% 真空时的拉脱力	375 N
额定工作压力时的保持力	100 N
标称工作压力下的侧向力	183 N
产品重量	58.9 g
安装方式	通过真空口
颜色	红棕色
肖氏硬度	72 +/- 5
材料说明	RoHS 合规
真空吸盘材料	聚氨酯弹性体