

总线节点 CPX-FB23-24

订货号: 526176

FESTO



数据表

特性	值
协议	CC-Link
尺寸 (宽x长x高)	(包括互连模块) 50 x 107 x 50 mm
产品重量	115 g
环境温度	-5 °C...50 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
防护等级	IP65 IP67
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
外壳材料	加强型聚酰胺 PC
LED 显示屏, 产品特点	M: 修改, 参数设置 PL: 负载电源 PS: 电子元件电源、传感器电源 SF: 系统故障
LED 显示屏, 总线专用	错误: 通讯故障 RD: 接收数据 Run: 通讯状态 SD: 发送数据
针对设备的诊断	面向通道和模块的诊断 模块欠压 诊断存储器
操作员控制装置	DIL 开关
现场总线接口	Sub-D 插座, 9 针 Sub-D 插头, 用于自行装配 螺丝接线端子排, 防护等级为 IP20
最大地址容量, 输入	14 Byte 32 Byte 64 Byte
输入说明	Rx (F23) 为 14 个字节 RWr (F23) 上 32 字节 Rx, RWr (F24) 为 64 个字节
最大地址容量, 输出	14 Byte 32 Byte 64 Byte

特性	值
输出说明	Ry (F23) 为 14 个字节 RWw (F23) 为 32 个字节 Ry, RWw (F24) 为 64 个字节
参数设置	诊断特性 防错响应 强制通道 信号设置 系统参数
波特率	156 ... 10000 kbit/s
附加功能	用过程参数可显示系统状态 附加诊断接口，用于人机界面
工作电压范围 DC	18 V...30 V
标称工作电压 DC	24 V
内部功耗，标称工作电压	典型值 70 mA