


# 直行程驱动器

## DGPL-40-1000-PPV-A-B-KF

订货号: 526668

FESTO



## 数据表

特性	值
行程	1000 mm
活塞直径	40 mm
缓冲	气动缓冲, 两端可调 液压缓冲器, 稳定的特性曲线
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
联轴器设计	正向锁定 (槽)
位置检测	通过接近开关
工作压力	0.15 Mpa...0.8 Mpa 1.5 bar...8 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
缓冲长度	30 mm
6 bar 时的理论力值, 返回行程	754 N
6 bar 时的理论力值, 前进行程	754 N
移动质量	1700 g
0 mm 行程的移动质量	1700 g
每 10 mm 行程的额外移动质量	97 g
0 mm 行程的基本重量	4480 g
备用接口	查看产品图纸
气动接口	G1/4
盖子材料	压铸铝 带涂层
密封件材料	NBR TPE-U(PU)
外壳材料	铝 阳极氧化